

Plomba Click Sil 2



ZASTOSOWANIE

- plombowanie urządzeń pomiarowych (liczniki energii, gazu, wody) itp.
- plombowanie taksometrów
- plombowanie pojemników, beczek, szaf, boxów
- plombowanie sprzętu elektronicznego

OPIS TECHNICZNY

- plomba wykonana z poliwęglanu
- zakres temperaturowy: od -20°C do +110°C
- numeracja sekwencyjna
- kolor: czerwony, żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy, biały
- plomba w wersji z drutem bądź bez
- wymiary plomby:
 - szerość plomby - 16,5 mm
 - grubość plomby - 6,5 mm
- minimalna średnica otworu, przez który można przewlec plombę - 2,1 mm



PODSTAWOWE CECHY

- Plomba plastikowa z podwójnym kotwicznym mechanizmem zaciskającym
- Dostępna w wersji z drutem lub bez
- łatwa do ręcznego zatrzaśnięcia
- Znakomicie zastępuje plomby ołowiane

ZALETY

- Gładka, cienka przewlecza umożliwia przełożenie plomby przez małe otwory
- Możliwość podglądu poprawności założenia plomby dzięki transparentnej obudowie

PAKOWANIE

- 2.500 szt w kartonie - dla wersji z drutem oraz 4.000 szt. w kartonie - dla wersji bez drutu
- wielkość kartonu: ok. 430 x 320 x 290 mm
- waga kartonu: ok. 5 kg

OPCJE

- nadruk logo / nazwy użytkownika
- nadruk kodu kreskowego
- standardowa długość drutu - 15 lub 20 cm; inne długości dostępne na życzenie klienta

Nadruk na tej plombie tylko na podstawie indywidualnych ustaleń.

PRODUKTY POKREWNE



[Plomba Fast Sil](#)



[Plomba LINK SAL G 5,0/300](#)



[Drut plombowniczy](#)



Silny & Salamon Sp. z o.o.
81-533 Gdynia
ul. Druskiennicka 20
☎ +48 58 622 54 01
📠 +48 58 622 01 35

NIP: 586 19 28 278
REGON: 191451504
KRS: 0000024262
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ

www.pakowanie.biz & www.plomby.biz
biuro@pakowanie.biz & biuro@plomby.biz
ING Bank Śląski S. A.
O/Reg. w Gdańsku
26 1050 1764 1000 0023 0356 3056