


SIL SAL 1 i SIL SAL 1D



ZALETY

- otwarcie saszetki tylko po złamaniu plomby
- dzięki numeracji sekwencyjnej na plombach istnieje możliwość identyfikacji przesyłki

ZASTOSOWANIE

- plombowanie bezpiecznych saszetek ze specjalną komorą plombującą
- do przewożenia wartościowych przedmiotów, dokumentów, pieniędzy, kluczy

PODSTAWOWE CECHY

- łatwa do ręcznego założenia
- zdjęcie nie wymaga narzędzia tnącego

OPIS TECHNICZNY

- tworzywo: polistyren (PS)
- wymiary w mm:

SILSAL	A	B	C	D	E
1	5,5	11	13	22	2
1D	5	13	38	47	2

- zakres temperaturowy: od -20°C do +80°C
- numeracja sekwencyjna (7 znaków) w standardzie
- kolory: żółty (SIL SAL 1) biały (SIL SAL 1D); inne kolory dostępne na życzenie

OPCJE

- nadruk logo / nazwa użytkownika / kod kreskowy
- nadruk kodu kreskowego (tylko SIL SAL 1D)

PAKOWANIE

- 500 szt. w małym kartonie
- 5 000 szt. w kartonie zbiorczym

